

# Filtru cu regulator de presiune MS6N-LFR-1/4-D7-EUV-AS-Z

Cod: 531338

FESTO

Presiunea maxima la iesire 12 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de metal, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie  | 6   |
| serie   | MS  |
| siguranta de actionare                                      | cu accesorii, poate fi inchis                                       |
| pozitie instalare   | vertical +/- 5°   |
| finetea filtrului   | 40 µm   |
| evacuare condensat  | complet automat   |
| structura constructiva                                      | filtru - regulator cu manometru                                     |
| cantitatea max. de condensat                                | 38 ml   |
| functiune de regulator                                      | presiune de iesire constanta<br>cu aerisire secundara               |
| protectie pahar   | cos de protectie metalic  |
| afisarea presiunii  | cu manometru  |
| domeniul de reglare a presiunii                             | 0,5 ... 12 bar  |
| presiune de intrare 1                                       | 2 ... 12 bar  |
| histerezis presiune max.                                    | 0,25 bar  |
| debit nominal normal  | 2.500 l/min   |
| mediu de operare  | aer comprimat   |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                        | 2   |
| temperatura de depozitare                                   | -10 ... 60 °C   |
| clasa de puritate a aerului la iesire                       | 5.7.- conform DIN ISO 8573-1  |
| temperatura mediului  | 5 ... 60 °C<br>5 ... 60 °C  |
| greutate produs   | 1.087 g   |
| tip fixare  | cu accesorii<br>la alegere:<br>montare pe panou<br>montare in linie |
| racord pneumatic 1  | NPT1/4-18   |
| racord pneumatic 2  | NPT1/4-18   |
| informatii referitoare la material pentru etansari          | NBR   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa           | aluminu turnat sub presiune   |
| informatii referitoare la material pentru pahar             | aliaj maleabil aluminu  |
| informatii referitoare la material pentru taler de separare | POM   |