


# Conector cuplaj KD2-M5-I

Cod: 531620

FESTO

cu auto-inchidere



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,7 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal mediu de operare	135 l/min Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Cuplul nominal de strangere	0,85 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	12 g
Conexiune pneumatica 1	Filet interior M5
Indicatie material	conform RoHS