


# Conector cuplaj KD4-3/8-I

Cod: 531637

FESTO

cu auto-inchidere



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,2 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal mediu de operare	1.350 l/min Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	21,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	82 g
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G3/8
Indicatie material	conform RoHS