


Mufa cuplare KS3-1/8-A-R

Cod: 531667

FESTO

cu supapa pentru cuplaje de furtune cu auto-inchidere in ambele parti



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,2 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 12 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	32 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Indicatie material	conform RoHS