



# Regulator de presiune MS6N-LRB-1/2-D5-AS-BI-Z

Cod: 531825

FESTO

pentru montare baterii, bloc evacuare in unghi cu racord cu fisa QS,  
presiune de iesire maxima 4 bar, cu manometru, racord P2 pe  
partea frontala.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| marime de fabricatie   | 6   |
| serie  | MS  |
| siguranta de actionare                                       | cu accesorii, poate fi inchis   |
| pozitie instalare  | oricare   |
| structura constructiva                                       | ventil de reglare cu membrana cu comanda directa<br>cu alimentare continua cu aer comprimat |
| functiune de regulator                                       | presiune de iesire constanta<br>cu compensare a presiunii initiale<br>cu aerisire secundara |
| afisarea presiunii   | cu manometru  |
| domeniul de reglare a presiunii                              | 0,3 ... 4 bar   |
| presiune de intrare 1  | 0,8 ... 20 bar  |
| histerezis presiune max.                                     | 0,25 bar  |
| debit nominal normal   | 600 l/min   |
| mediu de operare   | aer comprimat   |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                         | 2   |
| temperatura de depozitare                                    | -10 ... 60 °C   |
| temperatura mediului   | -10 ... 60 °C   |
| greutate produs  | 747 g   |
| tip fixare   | cu accesorii<br>la alegere:<br>montare pe panou<br>montare in linie                         |
| racord pneumatic 1   | NPT1/2-14   |
| racord pneumatic 2   | QS-8  |
| informatii referitoare la material pentru piesa de deservire | POM<br>PA   |
| informatii referitoare la material pentru etansari           | NBR   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa            | aluminu turnat sub presiune   |
| informatii referitoare la material pentru membrana           | NBR   |