

Modul de ramificare MS4N-FRM-1/4-Z

Cod: 531951

FESTO

Directia debitului de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	modul de ramificatie
presiune de operare	0 ... 14 bar
debit standard in directia principala de curgere 1->2	4.600 l/min
debit standard la iesirea superioara	1.500 l/min
debit standard la iesirea inferioara	1.500 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	165 g
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
racord pneumatic 3	NPT1/4-18
racord pneumatic 4	NPT1/4-18
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune