


Conector FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B

Cod: 532219

FESTO

pentru DeviceNet, CANopen



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20 mm
Inaltime	62 mm
Lungime	61 mm
Protocol	CAN
Greutate produs	60 g
Interfata Fieldbus	2 x 5 terminale incarcate cu arcuri
nota privind interfata Fieldbus	BUS In - BUS Out in bucla
Diametru cablu permis	5 ... 10 mm
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul piulitei de legatura	Alama
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	NBR