


Articulație sferică SGS-10-32

Cod: 532694

FESTO

cu piulita hexagonală, pentru fixare sferică oscilantă pentru cilindru
(pe partea tijei de piston.) conform DIN ISO 8139



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10-32 UNF-2B
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	21 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului exterior	Alama
Materialul carcusei	otel galvanizat
Materialul inelului interior	otel
Materialul piulitei	otel galvanizat