

# Cartus microfiltru MS6-LFM-A

Cod: 532909

FESTO

pentru seria MS. Finetea filtrului 0,01µm.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
bazat pe norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
serie	MS
Finetea filtrului	0,01 µm
Debit standard maxim pentru clasa de calitate a aerului	900 l/min
Debit standard minim pentru clasa calitatii aerului	135 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gaze inerte
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Eficienta fractionala (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
MPPS Eficienta filtrarii	99,95 %
Continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m3