


# Flansa motor EAMF-A-64A/C-80G

Cod: 533139

FESTO

pentru actionare electromecanica cu motor pas cu pas



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cod interfata, intrare motor	80G
Cod interfata carcasa cuplaj	64A 64C
Indicatie material	conform RoHS