



Capac VMPA-KMS-H

Cod: 533198

FESTO

pentru conectare multipin la insula de ventile MPA-S.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	DIN 41652
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	71 g
Conectare electrica	Stecher / priza
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	3x suruburi M3
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Contacte
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Tensiune nominala de operare AC	3 V
Rezistenta la tensiune	1 kV
Diametrul cablului	6 ... 12 mm
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	gri
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul etansarilor	CR NBR
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur