

Tub plastic spiralat PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Cod: 533464

FESTO

foarte flexibil, ranforsat cu tesatura, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	4,8 m
diametru exterior	9,5 mm
lungime bloc	1,165 m
Raza de curbura relevanta pentru debit	50 mm
Diametru interior	6,4 mm
Diametru de infasurare	42 mm
Numar spire	50
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-0,95 ... 15 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 60 °C
Greutate produs	340 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/4
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 87 +/-3
Materialul filetului de conectare	Alama nichelat
Material de protectie la flambaj	POM
Materialul furtunului	TPE-U(PU)