

Tub plastic spiralat PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Cod: 533466

FESTO

foarte flexibil, ranforsat cu tesatura, in mare masura rezistent la hidroliza.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime de lucru	4,8 m
diametru exterior	11,7 mm
lungime bloc	1,172 m
Raza de curbura relevanta pentru debit	65 mm
Diametru interior	7,9 mm
Diametru de infasurare	51 mm
Numar spire	41
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-0,95 ... 13 bar Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	12,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	480 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G3/8
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 87 +/-3
Materialul filetului de conectare	Alama nichelat
Material de protecție la flambaj	POM
Materialul furtunului	TPE-U(PU)