


Aparat de comanda FED-50

Cod: 533531

FESTO

afisaj si unitate de control cu display LCD pentru conectarea la sisteme SPS, 4 taste pentru functiuni.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	53 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	512 kByte
Numar utilizatori LED-uri	5
Numar taste functiuni	4
Numar taste sistem	7
Timp real	da
Lista evenimente	256
Memorie retete	16 Kilobyte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar de sistem LEDs	4
Afisare	LDC monocrom cu iluminat de fundal
tip afisaj	4 x 20 caractere afisaj LCD cu fundal luminos
Dimensiune afisaj	4 x 20 caractere
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	120x32 Pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,25 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	RCM Mark
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	cu 15 poli RS232 fisa

Caracteristica	valoare
	Sub-D
interfata Ethernet	optional, 10 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.06 sau mai mult
Certificat ATEX in afara UE	NEC 500 Class I, Div. 2