

Piulita olandeza MCK-PK-9-KD

Cod: 533675

FESTO

versiune din metal.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	filet interior M16x1
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru stut cu diametrul interior de 9 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	Aliaj de aluminiu maleabil, placat cu nichel
Indicatie material	conform RoHS