


Unitate motor MTR-DCI-42

Cod: 533742

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Mod de operare dispozitiv de control	faza finala de putere PWM-MOSFET
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Senzor de pozitie a rotorului	Encoder incremental
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	optic
Funcție de protectie	monitorizare I ² t Monitorizare temperatura Monitorizare curent detectarea caderilor de tensiune Monitorizare erori de tractiune detectarea pozitiilor de capat cu ajutorul software-ului
Supraveghere temperatura	Senzor de temperatura absoluta cu siliciu Inchidere la depasirea temperaturii
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
Viteza nominala	3.000 1/min
Clasa de protectie a izolatiei	F
Putere nominala motor	48 W
Tensiune nominala DC	24 V
Curent nominal motor	2 A
Interfata de parametrizare	RS232 (9600 Baud)
Curent de varf	3,8 A
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Aprobare	C-Tick
tip fixare	la alegere: insurubabil prins
Indicatie material	contine substante cu PWIS