

Racord rapid T QST-F-M7-6

Cod: 533917

FESTO

rabatabil 360°, filet extern hexagonal exterior



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 2,2 mm |
| tip de etansare la fusul cu insurubare | inel de etansare |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 |
| Food safety | to manufacturer's declaration |
| temperatura mediului | 0 ... 150 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| cuplul maxim de pornire | 3,5 Nm |
| greutate produs | 22,2 g |
| racord pneumatic 1 | M7 |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 6 mm |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | alama cromat si nichelat |
| informatii referitoare la material pentru etansare filet | FPM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | FPM |