


Racord rapid Y QSY-F-8-6

Cod: 533936

FESTO

reducator.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 5,5 mm |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| Operating pressure complete temperature range | -0,95 ... 16 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 |
| Food safety | to manufacturer's declaration |
| temperatura mediului | 0 ... 150 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| greutate produs | 28,1 g |
| racord pneumatic 1 | pentru furtun cu diametru exterior 8 mm |
| racord pneumatic 2 | pentru furtun cu diametru exterior 6 mm |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | alama cromat si nichelat |
| informatii referitoare la material pentru etansare filet | FPM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | FPM |