

# Combinatie de unitati de preparare aer MSB4N-1/4-FRC5:J1M1

Cod: 533955

FESTO

combinatie filtru-regulator-lubrifiant, presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 40 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din material plastic cu protectie din plastic, purjare manuala a condensului, directie de curgere de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                                | 4  |
| serie   | MS   |
| Blocare regulator                                   | Buton rotativ cu blocare integrata   |
| pozitie instalare                                   | vertical +/- 5°  |
| Finetea filtrului                                   | 40 µm  |
| purjare   | rotativ manual   |
| Structura constructiva                              | Filtru regulator cu manometru<br>lubrifiant proportional standard  |
| Funcie de regulator                                 | Presiune de iesire constanta<br>cu compensare a presiunii initiale<br>cu aerisire secundara<br>cu debit invers |
| Protectie pahar                                     | pahar de protectie din material plastic  |
| Afisarea presiunii                                  | cu manometru   |
| presiune de operare                                 | 1,5 ... 14 bar   |
| Domeniu reglare presiune                            | 1 ... 12 bar   |
| Debit nominal                                       | 900 l/min  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Gaze inerte   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare                           | -10 ... 60 °C  |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material   |
| Clasa de puritate a aerului la iesire               | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C  |
| Greutate produs                                     | 500 g  |
| tip fixare  | cu accesorii   |
| Conexiune pneumatica 1                              | 1/4 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                              | 1/4 NPT  |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat sub presiune   |
| Materialul paharului                                | PC   |