



# Amortizor de zgomot

## U-3/8-20

Cod: 534224

FESTO

pentru reducerea zgomotului si evitarea contaminarii la porturile de exhaustare a componentelor pneumatice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	20
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
directie de curgere catre atmosfera	6.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	82 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Greutate produs	29,6 g
Conexiune pneumatica	G3/8
Materialul insertiei amortizorului	PE
Indicatie material	conform RoHS