

# Placa racordare CDSV5.0-AS-1/8

Cod: 534434

FESTO

pentru ventil individual CDSV, adecvat pentru industria alimentara.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Nivel presiune zgomot	75 dB(A)
Tip de protectie	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	690 g
Conectare electrica	cablu
tip fixare	cu orificiu cu filet interior
Racord deschidere pentru aspiratie	M5
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	M5
Racord aer de comanda 12	M5
Racord aer de comanda 14	M5
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Indicatie material	conform RoHS