


Ansamblu limitator DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Cod: 534471

FESTO

pentru actionari oscilante cu interfete de montaj conform VDI/VDE 3845.

compatibil cu toate actionarile oscilante DAPS si numai cu DRD/DRE cu marimile 4 pana la 225. Pentru actionarile oscilante DRD/DRE cu marimile 1 pana la 2 respectiv 375 pana la 880, montarea este posibila numai cu ajutorul adaptorului DAPZ-SBZ-...



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	8 ... 13 mm
bazat pe norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
design	rotund
pozitie instalare	oricare
rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
functiune de element de comutare	inchizator
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
principiul de masurare	inductiv
afisarea pozitiei de comutare	da
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Tensiune de izolare	50 V
curentul max. de iesire	200 mA
iesire de comutare	PNP
rezistenta la tensiune	0,8 kV
grad de contaminare	3
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
racord electric	clema cu insurubare Plug-in
fiting de cablu	M20x1,5
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	EPDM
Informatii material capac cutie	PC
Informatii material soclu cutie	PA
Informatii despre consola	PA