


Cutie de senzori DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Cod: 534474

FESTO

pentru actionari oscilante cu interfete de montaj conform VDI/VDE 3845.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru cablu permis	7 ... 13 mm
bazat pe norme	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Funcție de element de comutare	convertor
protectie contra inversarii polaritatii	nu
Principiu de masurare	mecanic/electric
Afisarea pozitiei de comutare	Da
Domeniul tensiunilor de operare AC	4 ... 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	4 ... 250 V
Preluare curent propriu la tensiune de operare	1 mA ... 5 A
Tensiune de izolare	250 V
Curentul maxim de iesire	5.000 mA
Curent minim	1 mA la 4 V/DC
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Conectare electrica	clema cu insurubare
Fiting de cablu	M20x1,5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei de protectie	PC
materialul carcasei prizei	ABS+PC
Materialul consolei	ABS+PC