


# Cutie de senzori DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Cod: 534475

FESTO

pentru actionari oscilante cu interfete de montaj conform VDI/VDE 3845.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru cablu permis	7 ... 13 mm
bazat pe norme	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Model	rotund
pozitie instalare	Oricare
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Funcție de element de comutare	inchizator
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Principiu de masurare	inductiv
Afisarea pozitiei de comutare	Da
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Preluare curent propriu la tensiune de operare	0 ... 100 mA
Tensiune de izolare	50 V
Curentul maxim de iesire	100 mA
Iesire de comutare	PNP
Rezistenta la tensiune	0,5 kV
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Conectare electrica	clema cu insurubare
Fiting de cablu	M20x1,5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei de protectie	PC
materialul carcasei prizei	ABS+PC
Materialul consolei	ABS+PC