


Conector FBS-RJ45-8-GS

Cod: 534494

FESTO

pentru modul de functii CPX-FEC-...



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	33 mm
Inaltime	41 mm
Lungime	20 mm
Greutate produs	15 g
Specificatii cablu Ethernet	Tip: CAT.5 Diametrul individual al firului: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 cu fire subtiri
Protectia contra contactului direct si indirect	Protectie de joasa tensiune cu deconectare in siguranta (PELV)
Diametru cablu permis	4 ... 5,4 mm
Tip de protectie	IP65 IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 % nu condenseaza
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcusei	ranforsat PA
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	NBR