


Ventil de pornire MS12-EM

Cod: 535031

FESTO

pentru montaj in baterie, cu filet G.



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Sertar cu piston
tip de actionare	manual
Funcție de exhaustare a aerului	nedroselizabil
Tip de comanda	direct
functie ventil	3/2 bistabil
presiune de operare	0 ... 20 bar
Debit nominal	25.000 ... 32.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	Oricare
directie de curgere	nu este reversibil
Greutate produs	3.900 g
Conexiune pneumatica 3	G1
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune