


# Ventil soft-start MS12N-DE

Cod: 535039

FESTO

cu filet NPT



## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| Funcție de exhaustare a aerului                     | droselizabil   |
| tip de actionare                                    | electric   |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Actionare manuala auxiliara                         | cu retinere<br>cu impingere  |
| Structura constructiva                              | Scaunul pistonului   |
| Tip de revenire                                     | arcuri mecanice  |
| Tip de comanda                                      | pilotat  |
| Alimentare cu aer a pilotului                       | intern   |
| directie de curgere                                 | nu este reversibil   |
| functie ventil                                      | 2/2  |
| Afisarea pozitiei de comutare                       | cu accesorii   |
| presiune de operare                                 | 3 ... 16 bar   |
| Debit nominal                                       | 25.000 ... 42.000 l/min  |
| Durata de anclansare                                | 100 %  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)         | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice         |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune                               |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 50 °C  |
| Tip de protectie                                    | IP65   |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 50 °C  |
| Greutate produs                                     | 3.800 g  |
| Display status semnal                               | cu accesorii   |
| tip fixare  | montare in linie<br>cu accesorii<br>la alegere:                    |
| Materialul etansarilor                              | NBR  |
| Materialul carcasei                                 | Aluminiu turnat sub presiune                                       |