

Lubrificator MS12N-LOE

Cod: 535044

FESTO

cu filet NPT



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
presiune de operare	1 ... 16 bar
Debitul minim pentru functie lubrificator	400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Vascozitate ulei	ISO VG 32
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat