

Tub material plastic PUN-E-4x0,6-SI

Cod: 535320

FESTO

adevat pentru racorduri cu fisa QS, foarte flexibile, rezistent la hidroliza, stabil micronic, nu este aprobat pentru industria alimentara. produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	30 mm
diametru interior	2,8 mm
raza min. de curbura	8 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 8 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-35 ... 50 °C
greutate produs dupa lungime	0,008 kg/m
culoare	argint
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)