

Filtru MS4-LF-1/8-CUM

Cod: 535638

FESTO

filtru 5 µm, pahar din metal, evacuare manuala a condensului,
debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	25 ml
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de operare	0 ... 14 bar
debit nominal normal	1.000 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	349 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aluminu turnat sub presiune aliaj maleabil aluminu
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PA