

filtru activ de carbon MS4-LFX-1/8-R-Z

Cod: 536708

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| structura constructiva | filtru de carbune activ |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 14 bar |
| debit nominal normal | 250 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 0,01 µm |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | 1.7.1 conform DIN ISO 8573-1 |
| temperatura mediului | 5 ... 30 °C |
| continutul rezidual de ulei | 0,003 mg/m3 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 190 g |
| tip fixare | cu accesorii la alegere: montare in linie |
| racord pneumatic 1 | G1/8 |
| racord pneumatic 2 | G1/8 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru filtru | carbune activ |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |