


Microfiltru MS4-LFM-1/8-ARM-DA-Z

Cod: 536823

FESTO

Filtru 0.01 μm , pahar plastic cu protectie pahar din plastic, evacuare manuala de condens, cu indicator presiune diferential, directia debitului de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 0,01 μm |
| eficienta filtrului | 99,9999 % |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | filtru cu fibre |
| cantitatea max. de condensat | 19 ml |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| indicarea presiunii diferentiale | afisaj optic |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 14 bar |
| debit nominal normal | 120 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 1 μm |
| clasa de rezistenta la corozione KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | 1.7.2 conform DIN ISO 8573-1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| continutul rezidual de ulei | 0,01 mg/m ³ |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 190 g |
| tip fixare | cu accesorii la alegere: montare in linie |
| racord pneumatic 1 | G1/8 |
| racord pneumatic 2 | G1/8 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru filtru | fibre de borosilicat |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |