


# Bobina MSFG-24-EX

Cod: 536931

FESTO

Cu piulita randalinata si saiba grover



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
Caracteristica bobina	24 V DC: 4.5 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Certificat ATEX in afara UE	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Gaz categoria ATEX	II 3G
Praf categoria ATEX	II 3D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex nA IIC T4 X Gc
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Protectie la explozie temperatura ambientala	-5°C <= Ta <= +40°C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Cuplu de strangere maxim la racord	0,4 Nm
Greutate produs	55 g
Conectare electrica	3 pini Deviatie stecher pentru MSSD-F
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru