


Suport de fixare MS12-WP

Cod: 537133

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	700 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul placii	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul suruburilor	otel
Materialul suportului de montare	Aluminiu turnat sub presiune