


Filtru activ de carbon MS12-LFX-G-U

Cod: 537155

FESTO

pahar din metal, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	filtru cu fibre
Protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
presiune de operare	0 ... 20 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medie	5 ... 30 °C
Continutul rezidual de ulei	<= 0,003 mg/m3
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	7.000 g
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Materialul protectiei	PA
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul filtrului	Carbon activ Fibra
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ecranului	PC