



# Lubrificator MS12-LOE-G-U

Cod: 537156

FESTO

pahar din metal, directie de curgere de la stanga la dreapta.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                            | valoare                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| marime de fabricatie                      | 12                                                 |
| serie                                     | MS                                                 |
| pozitie instalare                         | vertical +/- 5°                                    |
| Structura constructiva                    | lubrificator proportional standard                 |
| Capacitate maxima de ulei                 | 1.500 cm <sup>3</sup>                              |
| Protectie pahar                           | integrat sub forma de carcasa metalica             |
| presiune de operare                       | 1 ... 16 bar                                       |
| Debitul minim pentru functie lubrificator | 400 l/min                                          |
| Debit nominal                             | 20.000 ... 22.000 l/min                            |
| mediu de operare                          | Clasa de calitate aer 5:7:- conform DIN ISO 8573-1 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK      | 2 - Rezistenta moderata la coroziune               |
| Conformitatea PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura de depozitare                 | -10 ... 60 °C                                      |
| Temperatura medie                         | 0 ... 60 °C                                        |
| Vascozitate ulei                          | ISO VG 32                                          |
| Temperatura mediului                      | 0 ... 60 °C                                        |
| Greutate produs                           | 6.500 g                                            |
| tip fixare                                | montare in linie<br>cu suport<br>la alegere:       |
| Conexiune pneumatica 1                    | intern                                             |
| Conexiune pneumatica 2                    | intern                                             |
| Materialul protectiei                     | PA                                                 |
| Materialul etansarilor                    | NBR                                                |
| Materialul carcasei                       | Aluminiu turnat sub presiune                       |
| Materialul paharului                      | Aliaj de aluminiu forjat                           |