

Filtru fin MS4-LFM-1/4-BUV-DA-Z

Cod: 537212

FESTO

filtru 1 µm, cos metallic, purjare automata, cu indicator de presiune diferential, directie curgere de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	1 µm
eficienta filtrului	99,99 %
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru cu fibre
cantitatea max. de condensat	25 ml
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
indicarea presiunii diferentiale	afisaj optic
presiune de intrare 1	2 ... 12 bar
debit nominal normal	180 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	2.7.3 conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	5 ... 60 °C
continutul rezidual de ulei	0,5 mg/m3
temperatura mediului	5 ... 60 °C
greutate produs	350 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	fibre de borosilicat
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aluminu turnat sub presiune aliaj maleabil aluminu
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PA