

Element de separare VABD-B6-14-P-C

Cod: 537515

FESTO

pentru crearea de zone de presiune in canalele comune 1 si 3 din placile de racordare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Marimea legaturii	1
presiune de operare	0,9 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	20 g
Materialul dopului	ranforsat PA
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul o-ring-ului	NBR
Materialul separatorului	otel