


Placa racordare VABS-B6-PB-Q

Cod: 537519

FESTO

pentru pilotare externa.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea ramei	21 mm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
moment maxim de strangere la fixarea ventilului	2 Nm
Moment de strangere max., montaj perete	3 Nm
greutate produs	22 g
racord aer de comanda 12	M5
racord aer de comanda 14	M5
racord pneumatic 1	pentru cartus 18 mm
racord pneumatic 3	G1/4
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	ranforsat cu PA