

Cablu de alimentare KPWR-MC-1-SUB-9HC-2,5

Cod: 537931

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru MTR-DCI-...](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D Mixed
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	2
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 ... 48 V
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	≥ 64 mm
Diametrul cablului	8,6 mm
Structura cablului	2x1,5 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	1,5 mm ²
Capete conductor de cablu	Pin terminal
Tip de protectie	IP54
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 50 °C