


Bobina MSFW-24AC-KX-M-EX

Cod: 538218

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
afisarea pozitiei de comutare	nu
durata min. a anclansarii	10 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24 V AC: 50/60 Hz, forta 4.4 VA
variatii de frecventa admisibile	+/- 5 %
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Gaz categoria ATEX	II 2G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex mb II T5
Praf categoria ATEX	II 2D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tD A21 IP65 T95°C
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
Explosion-proof ambient temperature	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
departament eliberare certificate	PTB 03 ATEX 2098 X
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-20 ... 40 °C
greutate produs	170 g
racord electric	cablu
lungimea cablului	< 85 m
sectiunea transversala a conductorului	0,75 mm ²
tip fixare	cu piulita zimtuita
indicatie material	conform RoHS
informatia referitoare la materialul bobinei magnetice	aluminiu Rasina epoxidica cupru otel
informatii referitoare la material pentru infasurare	cupru