


# Amortizor de zgomot UOM-3/8

Cod: 538433

FESTO

pentru generatoare vacuum.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Tip de etansare la fusul cu insurubare	fara etansare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Amortizor de zgomot deschis
Presiune operare, generator vacuum	0 ... 8 bar
Presiune de operare a generatorului de vacuum	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
tip fixare	insurubabil
Greutate produs	22,7 g
Conexiune pneumatica	G3/8
Materialul insertiei amortizorului	Spuma poliuretunica
Materialul dopului filetat	POM
Materialul carcasei	POM
Materialul tubului interior	Aliaj de aluminiu forjat