

Tub material plastic PUN-E-12x1,6-SW-200

Cod: 538464

FESTO

adecvat pentru racorduri cu fisa QS, foarte flexibile, rezistent la hidroliza, stabil micronic, aprobat in domeniul alimentar.
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	80 mm
diametru interior	8,8 mm
raza min. de curbura	36 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 8 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
aprobare pentru domeniul alimentar	FDA 2002/72/EG
temperatura mediului	-35 ... 50 °C
greutate produs dupa lungime	0,069 kg/m
culoare	negru
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)