


Senzor de debit SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1

Cod: 538522

FESTO

cu display.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Aprobare | C-Tick |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV |
| Indicatie material | contine substante cu PWIS |
| valoare initiala pentru gama de masurare debit | 1 l/min |
| valoare finala pentru gama de masurare debit | 10 l/min |
| presiune de operare | -0,7 ... 7 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot |
| Temperatura medie | 0 ... 50 °C |
| Temperatura mediului | 0 ... 50 °C |
| Precizia FS | 5 %FS |
| iesire de comutare | 2xPNP |
| Funcția de comutare | Comparator tip fereastră Comparator valoare de prag |
| Funcție de element de comutare | dechizator inchizator |
| Repetabilitatea valoare de anclansare FS | 1 % |
| Durata de anclansare | 50 ms |
| iesire analogica | 1 - 5 V |
| Rezistenta de sarcina | > 50 kOhm |
| Domeniu de indicare | 1 ... 10 l/min |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 12 ... 24 V |
| Conectare electrica | cablu |
| Lungimea cablului | 1 m |
| Informatii referitoare la material pentru invelis de cablu | PVC |
| tip fixare | cu orificiu |
| pozitie instalare | vertical orizontal |
| Conexiune pneumatica | QS-6 |
| Greutate produs | 70 g |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa | PA |
| Tip afisaj | 3 1/2 pozitii alfanumeric |
| Tip de protectie | IP40 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |