

# Senzor de debit SFET-R0500-L-WQ4-D-K3



Cod: 538538

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

transmitator de debit in miniatura pentru vacuum..

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Aprobare	C-Tick
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	contine substante cu PWIS
valoare initiala pentru gama de masurare debit	-5 l/min
valoare finala pentru gama de masurare debit	5 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 2 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Azot
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Durata de anclansare	5 ms
Iesire analogica	1 - 5 V
Eroare de liniaritate FS	5 %
Repetabilitatea valorii analogice FS	2 %
Rezistenta de sarcina	> 50 kOhm
Domeniul tensiunilor de operare DC	12 ... 24 V
Conectare electrica	cablu
Lungimea cablului	3 m
Materialul invelisului cablului	PVC
tip fixare	cu orificiu
pozitie instalare	vertical orizontal
Conexiune pneumatica	QS-4
Greutate produs	25 g
Materialul carcasei	PA
Indicator gata de operare	LED
Tip de protectie	IP40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune