

pentru atasare externa, cu comanda electrica independenta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	vertical +/- 5°
actionare manuala auxiliara	cu impingere
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	electric extern complet automat
marimea de masurare	nivel umplere
functiune de ventil	inchis 3/2 monostabil
elemente de deservire	tastatura cu folie cu tasta de testare
indicatie gata pentru operare	LED
afisarea starii de comutare	LED
presiune de operare	0,8 ... 16 bar
iesire alarma	cu contact
tensiune nominala de operare DC	24 V
capacitate nominala evacuare condensat	2 W
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	1 ... 60 °C
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
clasa de protectie	III
temperatura mediului	1 ... 60 °C
greutate produs	700 g
racord electric	fisa M12x1 cu 5 poli design rotund
tip fixare	montare in linie
racord evacuare condensat	PK-8
racord pneumatic	G1/2
informatii referitoare la material pentru rezervor condens	aliaj maleabil aluminiu
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru carcasa	material plastic