

Axa de ghidare FDG-40- -ZR-RF

Cod: 538792

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	1 ... 5.000 mm
Rezerva de cursa	136 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu role
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Viteza maxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 lx	2.479E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 ly	946,3E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	300 N
Forta maxima Fz	300 N
Momentul maxim Mx	18 Nm
Forta de deplasare	5 ... 35 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	59,1 g
tip fixare	cu accesorii
Indicatie material	Fara cupru si PFTE
Materialul capacului	PA
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul componentei de ghidare	otel
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat