

Cablu de alimentare KPWR-MC-1-SUB-15HC-10



Cod: 538916

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru conectarea alimentarii la sarcina si partea de logica.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2020. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D Mixed
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	7
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	6
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	6
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 50 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 100 mm
Diametrul cablului	10 mm
Structura cablului	2x2,5+2x(2x0,34) ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Capete conductor de cablu	Pin terminal
Tip de protectie	IP54
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-25 ... 60 °C
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Materialul izolatiei	TPE-E