

Opritor HGPL-HR-25

Cod: 539093

FESTO

pentru gripper cu cursa lunga HGPL-...



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Domeniu de ajustare pentru pozitii de capat / lungime	40 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Greutate produs	150 g
tip fixare	insurubat pe gripper
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii	Aliaj de aluminiu forjat