


# Distribuitor rotativ GF-1/8-M5

Cod: 539290

FESTO

Distribuitor rotativ simplu, 1 intrare - 4 iesiri.

Trebuie folosit aer comprimat lubrifiat pentru actionari cu viteze mai mari de 1000 rpm. In caz de depozitare, la fiecare 300 de ore trebuie lubrifiat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,1 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Debit standard 1-2.1 (6->0)	490 l/min
Debit standard 1-2.X deschis (6->0)	2.250 l/min
Numarul maxim de turatii	3.000 1/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Utilizati un filtru de 5 µm atunci cand lucrati cu apa functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Cuplu de strangere maxim	1,95 Nm
Cuplul nominal de strangere	1,22 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	M5
Indicatie material	conform RoHS